

真空ポンプ (湿式) エバラ

CLP2




**水と空気を同時に吸い込みます。
しかも廃油の混入液にもOK。**

■用途



■真空ポンプとしての使い方



真空ポンプとして連続的に使用する場合には、連続運転用オリフィス (特別付属品) を吸込口に取付けて、図の要領で運転してください。



**こんな所には、
使用できません。**

1. ガソリン、化学液、特殊液、特殊ガスの取扱い。
2. 60℃以上の水及びガスの取扱い。
3. ウェットクリーナ本体が水中に没するような所。
4. 青ゴケ、ヘド口の多い池、粘着性のある油脂を含む液。
5. 生コン、石膏粉など、固形化する物質を含む液。

■仕様

項目	型式	CLP2
電源		AC100V (50/60Hz)
消費電力	W	850
最大吸込空気量	m ³ /min	0.22/0.25
最大真空	MPa	0.078 (800mmAg)
最大水量	ℓ/min	35/38
最高全揚程	m	4.5/6.5
使用場所		屋内
重量	kgf	28 (水を含まず)
吸込・吐出ホース	m	各3
寸法(長×幅×高)	mm	580×280×440
お問合せコード		3211