

真空ポンプ (湿式) エバラ


CLP2




**水と空気を同時に吸い込みます。
しかも廃油の混入液にもOK。**

■用途


水槽の残水排水に… 水槽のたまり水排水に…



ポンプの呼水に… マンホールの残水排水に…



■真空ポンプとしての使い方



真空ポンプとして連続的に使用する場合には、連続運転用オリフィス (特別付属品) を吸込口に取付けて、図の要領で運転してください。



**こんな所には、
使用できません。**

1. ガソリン、化学液、特殊液、特殊ガスの取扱い。
2. 60℃以上の水及びガスの取扱い。
3. ウエットクリーナ本体が水中に没するような所。
4. 青ゴケ、ヘド口の多い池、粘着性のある油脂を含む液。
5. 生コン、石膏粉など、固形化する物質を含む液。

■仕様

| 項目 | 型式 | CLP2 |
|-----------|---------------------|------------------|
| 電源 | | AC100V (50/60Hz) |
| 消費電力 | W | 850 |
| 最大吸込空気量 | m ³ /min | 0.22/0.25 |
| 最大真空 | MPa | 0.078 (8000mmAg) |
| 最大水量 | ℓ/min | 35/38 |
| 最高全揚程 | m | 4.5/6.5 |
| 使用場所 | | 屋内 |
| 重量 | kgf | 28 (水を含まず) |
| 吸込・吐出ホース | m | 各3 |
| 寸法(長×幅×高) | mm | 580×280×440 |
| お問合せコード | | 3211 |